

高品質表面保護被膜剤

トライレイナー社製 シリテクト-Ⅱ (SILITECT-Ⅱ)

使用方法

スピンコーティング；
被膜する材料の中心に必要量だけ滴下する。1mil (25ミクロン)の保護膜を形成するには最低300rpmの回転で1分間必要です。
300rpm以下の場合は10分以上の乾燥時間が必要となります。

乾燥

シリテクトⅡは使用後通常10分で乾燥しますが、温度、湿度、厚みに依って変化します。この差は使用方法で硬化時間を調整する事で剥離の能率を向上させる事ができます。
最適な乾燥温度は43℃で3～7分で乾燥します。完全に匂いがしなくなるまで乾燥および硬化させてから剥離してください。
保管する場合は完全に乾燥した状態にしてからコンテナ等にて保管してください。

保管

シリテクトⅡはオリジナルの容器で15℃～41℃の防爆環境にて保管してください。
梱包は使用する時まで開けないでください。また凍結しないように注意してください。

特徴

- ・色：赤
- ・粘着：100cps/25℃
- ・フラッシュポイント：約4.4℃

容器

- ・液体：1ガロン=約3.8リットル
- ・スプレー：300cc



* 常時在庫をしています。多少にかかわらず御注文を承ります。